



Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8

Den högeffektiva och professionella LED-lösningen Master Value LED-lysrör är idealisk för att ersätta T8-lysrör som använder EM-driftdon eller för att installera direkt på nätspänningen. Produkten ger en jämn belysningseffekt som passar bra i allmänbelysning, och den omedelbara energieffektiviteten gör det här till ett miljövänligt val.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd (nom)	50000 h
Driftcykel	200000X

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde (nom)	3400 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Lampström (max)	112 mA
Lampström (min)	103 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s

Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.9
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	60 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej

Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Glass
Produktlängd	1500 mm


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++

Master Value LEDtube T8

Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869964703200
Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8

EAN/UPC – Produkt	8718699647032
Beställningsnummer	64703200
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002022302
Nettovikt (stycke)	0,270 kg



Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

TLED 5ft 220-240V 24-58W 3400lm3000K G13

Fotometriska data



LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13 5ft 3400lm 3000k

Master Value LEDtube T8

Fotometriska data



LEDtube 220-240V G13 3000k

Livslängd



LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc



LEDtube 220-240V G13




LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

Master Value LEDtube T8

Livslängd



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

