



MASTER Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8

Professionella MASTER Value LED-lysrör är en LED-lösning med hög prestanda som passar perfekt för att ersätta T8-lysrör med EM-driftdon eller installera direkt till elnätet. Produkten ger en optimal kombination av värde och prestanda – för användning i alla allmänna belysnings-, kontor-, industri-, butiks-, hotell- och restaurangapplikationer. Den unika designen på detta LED T8-lysrör innebär bred kompatibilitet, säkerhet och snabb installation samt omedelbara energibesparingar.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	200 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde	3 700 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	154,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %


Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	24 W
Lampström (max)	112 mA
Lampström (min)	103 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	60 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

MASTER Value LEDtube T8

Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Glas
Produktens längd	1 500 mm
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS TUV CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8



Fullständigt produktnamn	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8
Full EOC	871869964705600
Beskrivning av lokal kod	8294772
Beställningsnummer	64705600
Materialnummer (12NC)	929002022402
Lokal kod	8294772
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699647056
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718699647063

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8


MASTER Value LEDtube T8

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8


Livslängd




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8

MASTER Value LEDtube T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8

