

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

Master Value LEDtube T8

A nagy teljesítményű LED-es megoldás, a professzionális Master Value LED fénycső ideális a T8-as fénycsövek leváltására, akár elektromágneses előtéttel, akár közvetlenül a hálózatra szerelve. A termék egységes világítási hatásával alkalmas minden általános világítási feladatra, és az azonnali energiamegtakarítás környezetbarát megoldást kínál.



Our eco passport

A Signify utat mutat egy ragyogóbb jövő és egy jobb világ felé. A tervezési folyamat részeként innovációink csökkentik a környezeti terhelést és szélesebb körű előnyeket nyújtanak a világnak, ahol dolgozunk.

Tudjuk, hogy ez Önnek is fontos. Ezért környezetvédelmi útlevelet fejlesztettünk ki, amely leírja termékeink környezeti és társadalmi teljesítményét nyolc Kiemelt Fenntarthatósági Területen, melyeket a Fenntartható Tervezés folyamatunk során fejlesztünk 1994 óta.



Energiatakarékosság

- Szabályozható: Nem
- Energiatakarékossági címke (EEL): A++
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 154,00 lm/W
- Teljesítmény (névleges): 24 W



Kör alak

- Névleges élettartam (névleges): 50000 h



Csomagolás

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,884 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,058 kg



Anyagok

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen



Súly és anyagok

- SAP nettó tömeg (darab): 0,270 kg

Energy efficiency ranking / External awards



További információk itt:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.