

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8 Master Value LEDtube T8

Den högeffektiva och professionella LED-lösningen Master Value LED-lysrör är idealisk för att ersätta T8-lysror som använder EM-driftdon eller för att installera direkt på nätspänningen. Produkten ger en jämn belysningseffekt som passar bra i allmänbelysning, och den omedelbara energieffektiviteten gör det här till ett miljövänligt val.



Our eco passport

Signify leder vägen mot ljusare liv och en bättre värld. Som en del av designprocessen skapar vi innovationer som reducerar miljöpåverkan och leder till större fördelar för världen vi arbetar i.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



Energi

- Dimbara: Nej
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A++
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 154,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 24 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 50000 h



Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,884 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,058 kg



Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: Ja



Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,270 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.