



# MASTER Value LEDtube T8

## MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

Ammattimainen MASTER Value LED -putki on tehokas LED-ratkaisu, jolla voidaan korvata T8-loisteputket, jotka käyttävät magneettista kuristinta (EM) tai jotka on kytketty suoraan verkkovirtaan. Tuotteella on optimaalinen hinnan ja suorituskyvyn suhde, ja se soveltuu kaikkiin yleisvalaistuksen, toimistojen, teollisuuden, vähittäiskaupan sekä hotellien ja ravintoloiden käyttökohteisiin. Tämän T8-LED-putki korvaa helposti perinteiset loisteputket tai LED-putket, sen käyttö on turvallista ja asentaminen helppoa. Lisäksi se säästää myös välittömästi energiaa.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	200 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]
Keilakulma (nim.)	240 °
Valovirta	3 700 lm
Värimerkki	Vileä päivänvalo
Vastaava väriämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	154,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	24 W
Lampun virta (suurin)	112 mA
Lampun virta (min.)	103 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,9
Jännite (nim.)	220-240 V

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	60 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

# MASTER Value LEDtube T8

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	1 500 mm

## Merkinnät ja luokitukset


Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen TUV CE-merkintä KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	24 kWh

## Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8
Koko tuotenimi	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8


Full EOC	871869964707000
Paikallisen koodin kuvaus	4723743
Tilauuskoodi	64707000
Tuotekoodi (12NC)	929002022502
Paikallinen koodi	4723743
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699647070
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718699647087

## Mittapiirros




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm

## Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

# MASTER Value LEDtube T8


## Valonjakotiedot




© 2023 Philips Lighting B.V. Page 11

General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8


## Käyttöikä




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

# MASTER Value LEDtube T8

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

