



Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

Una soluzione LED ad alte prestazioni, il tubo LED Master Value è ideale per sostituire lampade fluorescenti T8 con reattore EM o installate a tensione di rete. Questo prodotto fornisce un effetto di luce uniforme per l'illuminazione generale e un' elevata efficienza energetica

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformità a RoHS EU	Si
Durata di vita nominale (Nom)	50000 h
Ciclo di commutazione on/off	20.0000 X

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT di 6.500 K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °
Flusso luminoso (Nom)	3700 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	83
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Corrente lampada (Max)	112 mA
Corrente lampada (Min)	103 mA

Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	60 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Meccanica e corpo	
Materiale della lampadina	Glass
Lunghezza prodotto	1500 mm

Master Value LEDtube T8

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica (ELL)	A++
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Marchi di approvazione	RoHS compliance Marchio CE KEMA Keur certificate
Consumo energetico kWh/1000 h	24 kWh

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869964707000
Nome prodotto ordine	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

EAN/UPC - Prodotto	8718699647070
Codice d'ordine	64707000
Codice Locale	MLTVAL58865UOG
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929002022502
Peso netto (Pezzo)	0,270 kg


Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

TLED 5ft 220-240V 24-58W 3700lm6500K G13

Fotometrie




LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13 6500k

Master Value LEDtube T8

Fotometrie




LEDtube 220-240V G13 5ft 3700lm 6500k


Durata




LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc



LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

Master Value LEDtube T8

Durata



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

