



Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

Den högeffektiva och professionella LED-lösningen Master Value LED-lysrör är idealisk för att ersätta T8-lysrör som använder EM-driftdon eller för att installera direkt på nätspänningen. Produkten ger en jämn belysningseffekt som passar bra i allmänbelysning, och den omedelbara energieffektiviteten gör det här till ett miljövänligt val.

Produktdata

Allmän information

Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	50000 h
Driftcykel	200000X

Ljusteknik

Färgkod	865 [CCT av 6 500 K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde (nom)	3700 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	154,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W

Lampström (max)	112 mA
Lampström (min)	103 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur

T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	60 °C

Styrenheter och dimming

Dimbara	Nej
---------	-----

Mekanik och armaturhus


Material i lampan	Glass
-------------------	-------

Master Value LEDtube T8

Produktlängd	1500 mm
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkning	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869964707000

Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8
EAN/UPC – Produkt	8718699647070
Beställningsnummer	64707000
Räknare – Antal per förpackning	1
SAP-räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002022502
Nettovikt (stycke)	0,270 kg


Måttskiss




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

TLED 5ft 220-240V 24-58W 3700lm6500K G13

Fotometriska data




LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13 6500k



Master Value LEDtube T8

Fotometriska data




LEDtube 220-240V G13 5ft 3700lm 6500k

Livslängd



LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc

LEDtube 220-240V G13




LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

Master Value LEDtube T8

Livslängd



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

