



LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

LED classic 25W E27 WWA60 CL ND 1PF/6

Met een klassieke traditionele vormgeving combineren LED kaars- en kogellampen de vertrouwde vormen van traditionele kaars- en kogellampen met de voordelen van duurzame LED-technologie. Ze leveren mooi, decoratief warmwit licht en besparen ongeveer 90% op de energiekosten vergeleken met de traditionele kaars- en kogellampen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	113,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2,2 W
Lampstroom (nom.)	21 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.45
Spanning (nom.)	220-240 V

LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	30 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	A60 [A 60 mm]


Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	387413
EyeComfort	Ja

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	LED classic 25W E27 WWA60 CL ND 1PF/6
Volledige productnaam	LED classic 25W E27 WWA60 CL ND 1PF/6
Full EOC	871869970418600
Bestelcode	70418600
Materiaalnr. (12NC)	929002023021
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699704186
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718699704193

Maatschets




Product	D	C
LED classic 25W E27 WWA60 CL ND 1PF/6	60 mm	104 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - LED classic 25W E27 WWA60 CL ND 1PF/6



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W E27 WWA60 CL ND 1PF/6

LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - LED classic 25W E27 WWA60 CL ND 1PF/6

Levensduur



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W E27 WWA60 CL ND 1PF/6



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W E27 WWA60 CL ND 1PF/6

