

Velas e lustres LED de filamento clássicos



Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL

Com um design tradicional clássico, as velas e lustres LED de filamento clássicos combinam a forma familiar das velas e lustres incandescentes clássicos com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as velas e lustres tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	470 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	109,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	4,3 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	40 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,48
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	55 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não


Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	B35 [B 35 mm]

Velas e lustres LED de filamento clássicos

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Número de registo EPREL	387417
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL
Nome do produto completo	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL



Código do produto completo	871869964825100
Código de encomenda	64825100
N.º material (12NC)	929002024302
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699648251
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718699648268

Desenho dimensional



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL	35 mm	97 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL

Accent Lighting Spots - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL

Velas e lustres LED de filamento clássicos

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL

