

Lumânări și lustre LED clasice cu filament



Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL

Având un design clasic tradițional, becurile LED tip lumânare și lustră cu filament îmbină formele cunoscute ale lumânărilor și lustrelor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED de lungă durată. Acestea oferă lumină albă caldă confortabilă, decorativă, reducând în același timp consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu lumânările și lustrele tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	470 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	109,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %


Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	4,3 W
Curent lampă (nom.)	40 mA
Echivalent putere	40 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.48
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	55 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent

Lumânări și lustre LED clasice cu filament

Formă bec	B35 [B 35 mm]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	F
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Număr de înregistrare EPREL	387417
Date despre produs	
Nume comandă produs	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL
Numele complet al produsului	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL


Full EOC	871869964825100
Cod de comandă	64825100
Număr material (12NC)	929002024302
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699648251
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718699648268

Cote




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL	35 mm	97 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL



Accent Lighting Spots - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL

Lumânări și lustre LED clasice cu filament

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL

