



# Velas e lustres LED de filamento clássicos

## Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL

Com um design tradicional clássico, as velas e lustres LED de filamento clássicos combinam a forma familiar das velas e lustres incandescentes clássicos com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as velas e lustres tradicionais.

### Dados do produto

| Informações gerais             |           |
|--------------------------------|-----------|
| Casquilho                      | E14 [E14] |
| Vida útil nominal              | 15.000 h  |
| Ciclo de comutação             | 20.000    |
| Tecnologia de iluminação       | LED       |
| Referência de medição de fluxo | Sphere    |
| Em conformidade com RoHS da UE | Sim       |

| Caraterísticas técnicas da luz            |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Código da cor                             | 840 [CCT of 4000K] |
| Fluxo Luminoso                            | 470 lm             |
| Designação da cor                         | Branco frio (CW)   |
| Temperatura de cor correlacionada         | 4000 K             |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)      | 109,00 lm/W        |
| Consistência da cor                       | <6                 |
| Color rendering index (CRI)               | 80                 |
| LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 %               |

| Funcionamento e caraterísticas elétricas |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Frequência de linha                      | 50 to 60 Hz |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Frequência de entrada               | 50 a 60 Hz |
| Consumo de Energia                  | 4,3 W      |
| Corrente de lâmpada (Nom.)          | 40 mA      |
| Potência equivalente                | 40 W       |
| Tempo de arranque (Nom.)            | 0,5 s      |
| Tempo de aquecimento até 60% de luz | 0,5 s      |
| Fator de potência (Fração)          | 0,48       |
| Tensão (Nom.)                       | 220-240 V  |

| Temperatura             |       |
|-------------------------|-------|
| T-máxima na caixa (Nom) | 45 °C |

| Controlos e regulação |     |
|-----------------------|-----|
| Regulável             | Não |


| Características mecânicas e compartimento |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Acabamento da lâmpada                     | Transparente  |
| Formato da lâmpada                        | P45 [P 45 mm] |

Velas e lustres LED de filamento clássicos

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Aprovação e aplicação           |                                             |
| Classe de Eficiência Energética | F                                           |
| Consumo de energia kWh/1000 h   | 5 kWh                                       |
| Número de registo EPREL         | 387418                                      |
| Dados do produto                |                                             |
| Nome de produto da encomenda    | CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL     |
| Nome do produto completo        | Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL |



|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Código do produto completo                | 871869964827500 |
| Código de encomenda                       | 64827500        |
| N.º material (12NC)                       | 929002024602    |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1               |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8718699648275   |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10              |
| EAN/UPC – Caso                            | 8718699648282   |

Desenho dimensional



| Product                                 | D     | C     |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL | 45 mm | 80 mm |

Dados fotométricos




Accent Lighting Spots - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL

# Velas e lustres LED de filamento clássicos

## Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL

