

PHILIPS

Eco passport

LED classic 60W E27 CW G120 FR ND 1PF/6 Classic filament LEDbulbs

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.



Our eco passport

Η Signify δείχνει τον δρόμο για μια φωτεινότερη ζωή και έναν καλύτερο κόσμο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδίασης καινοτομούμε για να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και εστιάζοντας στην κυκλικότητα και για να προσφέρουμε μεγαλύτερα οφέλη στον κόσμο όπου δραστηριοποιούμαστε μέσω κοινωνικών πτυχών, όπως η διαθεσιμότητα τροφίμων, η υγεία και ευεξία, η ασφάλεια και η προστασία.

Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι σημαντικό και για εσάς. Οπότε, δημιουργήσαμε ένα οικολογικό διαβατήριο που εξηγεί την περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση των προϊόντων μας σε οκτώ τομείς εστίασης της βιωσιμότητας, που αναπτύχθηκαν από το 1994 μέσω της διαδικασίας βιώσιμης σχεδίασης.



Σήμα ενεργειακής

- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού: Όχι
- Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: E
- Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.): 115,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 7 W



Κυκλικότητα

- Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.): 15000 h



Συσκευασία

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,651 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,051 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Case): 0,306 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Piece): 0,051 kg



Ουσίες

- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι



Βάρος και Υλικά

- Καθαρό βάρος (τεμάχιο): 0,100 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Περατέρω ανάγνωση στη διεύθυνση:
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.