

PHILIPS

Eco passport

LED classic 60W E27 CW G120 FR ND 1PF/6 Klassieke filament LEDbulb

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen



Our eco passport

Onze doelstelling is om de buitengewone mogelijkheden van licht te benutten voor een beter leven en een duurzamere wereld. Innovatie is een vast onderdeel van ons ontwerpproces, zodat de invloed op het milieu beperkt blijft, circulariteit centraal staat en de wereld kan profiteren van sociale zaken als de beschikbaarheid van voedsel, goede gezondheidszorg en welzijn, en grotere veiligheid.

We helpen bedrijven, consumenten en steden om hun energieverbruik en CO₂-emissie te verlagen. Daarom komen we met het eco-paspoort: een toelichting op de maatschappelijke en milieutechnische prestaties van onze producten. Die prestaties worden getoetst aan de hand van de acht duurzaamheidscriteria (op het gebied van ontwerp en productie), die wij sinds 1994 hebben ontwikkeld.



Energie

- Dimbaar: Nee
- Energie-efficiëntieklasse: E
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 115,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 7 W



Circulariteit

- Nominale levensduur (nom.): 15000 h



Verpakking

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,651 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,051 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Case): 0,306 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Piece): 0,051 kg



Stoffen

- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja



Gewicht en materialen

- Net Weight (Piece): 0,100 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lees meer op:

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.