

PHILIPS

Eco passport

LED classic 60W E27 CW G120 FR ND 1PF/6

Klassiska LED-lampor med glödtråd

Philips Classic LED-ljuskällor med glödtråd kombinerar den välbekanta designen hos traditionella glödlampor med LED-teknologins hållbarhet och långa livslängd. Den ger ett vackert varmvitt ljus och energibesparingar på upp till 90 % jämfört med traditionella ljuskällor.



Our eco passport

Signify leder vägen mot en ljusare framtid och en bättre värld. Som en del i vår designprocess strävar vi efter att våra innovationer ska minska påverkan på miljön. Vi gör detta genom att vidta klimatåtgärder och fokusera på cirkularitet och att skapa större fördelar för världen vi lever i. Via våra sociala insatser skapar vi tillgång till mat, hälsa och välmående samt trygghet och säkerhet.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



Energi

- Dimbara: Nej
- Energieffektivitetsklass: E
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 115,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 7 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 15000 h



Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,651 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,051 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Case): 0,306 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Piece): 0,051 kg



Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: Ja



Vikt och material

- Net Weight (Piece): 0,100 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.