



# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E27 [E27]	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	1.055 lm
Schaltzyklus	20.000	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	124,00 lm/W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

## LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Flackerwert (PstLM)	1
Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
<b>Betrieb und Elektrik</b>	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	8,5 W
Lampenstrom (Nom)	70 mA
Äquivalente Leistung	75 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,52
Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Matt

Kolbenform	A60 [A 60 mm]
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387425
EyeComfort	Ja
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10
Gesamt-Produktcode	871869670555100
Bestellcode	70555100
Material-Nr. (12NC)	929002025731
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696705551
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696705568

## Abmessungsskizzen

Product	D	C
LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	60 mm	104 mm

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## Photometrische Daten




General uniform lighting - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

Light Distribution Diagram - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

## LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

