



Klasszikus izzószálas LED-égők



LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

A Classic filament LED fényforrás a klasszikus jól ismert hagyományos izzó formavilágát ötvözi a legújabb LED technológiával. Szemet gyönyörködtető melegfehér fényével és akár 90%-os energiamegtakarításával ideális alternatívát biztosít az elavult hagyományos fényforrások cseréjéhez

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	20 000
Névleges élettartam (óra)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Sphere
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	1 055 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	124,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0.4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	8,5 W
Fényforrás árama (névleges)	70 mA
Teljesítmény-egyenérték	75 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.52
Feszültség (névleges)	220–240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	50 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Klasszikus izzószálas LED-égők

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrás anyaga	Üveg
Fényforrásbúra formája	A60 [A 60 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiahatékonysági osztály	E
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	9 kWh
EPREL-regisztrációs szám	387425
EyeComfort	Igen

Termékadatok

A termék megrendelési neve	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10
----------------------------	--



Teljes terméknév	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10
Full EOC	871869670555100
Rendelési kód	70555100
Cikkszám (12NC)	929002025731
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696705551
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696705568

Méretezett rajza



Product	D	C
LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	60 mm	104 mm

Fotometriai adatok




General uniform lighting - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10


Klasszikus izzószálas LED-égők

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

Élettartam



Life Expectancy Diagram - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

