



Classic filament LEDbulbs

LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Durata specificata (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Conformità a RoHS EU	Si

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	1.055 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	8,5 W
Corrente lampada (Nom)	70 mA
Potenza equivalente	75 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.52
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	50 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Classic filament LEDbulbs

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	A60 [A 60 mm]

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh
Numero di registrazione EPREL	387425
EyeComfort	Si

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10
----------------------	---



Nome completo prodotto	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10
Full EOC	871869670555100
Codice d'ordine	70555100
Codice materiale (12NC)	929002025731
Codice locale	INCALED75
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696705551
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696705568

Disegno tecnico



Product	D	C
LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	60 mm	104 mm

Fotometrie




General uniform lighting - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

Classic filament LEDbulbs

Fotometrie



Light Distribution Diagram - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

Durata



Life Expectancy Diagram - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

