



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden



CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
- Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen


Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	E27 [E27]	Lichtstrom	1.521 lm
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Schaltzyklus	20.000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	144,00 lm/W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	827 [CCT of 2700K]		

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	10,5 W
Lampenstrom (Nom)	90 mA
Äquivalente Leistung	100 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.52
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	11 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387429
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869964910400
Bestellcode	64910400
Material-Nr. (12NC)	929002026102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699649104
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699649111

Product	D	C
CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL


LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL

Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL

