



Lâmpadas LED clássica

CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	1.521 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	144,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	10,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	90 mA
Potência equivalente	100 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,52
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	55 °C


Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	A60 [A 60 mm]


Lâmpadas LED clássica

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	D
Consumo de energia kWh/1000 h	11 kWh
Número de registo EPREL	387429
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL
Nome do produto completo	CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL

Código do produto completo	871869964910400
Código de encomenda	64910400
N.º material (12NC)	929002026102
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699649104
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718699649111


Product	D	C
CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL

Lâmpadas LED clássica


Dados fotométricos




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL

