



Klassieke filament LEDbulb



CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.521 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	144,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz


Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	10,5 W
Lampstroom (nom.)	90 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,52
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	A60 [A 60 mm]

Klassieke filament LEDbulb

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	11 kWh
EPREL-registratienummer	387430
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL
Volledige productnaam	CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL
Full EOC	871869970412400



Bestelcode	70412400
Materiaalnr. (12NC)	929002026202
Lokale code	70412400
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699704124
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718699704131

Maatschets



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL	60 mm	104 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL


Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL

