

PHILIPS

Eco passport

LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem



Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Our eco passport

Signify wyznacza drogę ku jaśniejszemu, lepszemu światu. W ramach procesu projektowania wprowadzamy innowacje mające ograniczyć nasz wpływ na środowisko. Podejmujemy działania na rzecz klimatu i koncentrujemy się na obiegu zamkniętym. Działamy na rzecz lokalnych społeczności w zakresie zaopatrzenia w żywność, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i ochrony.

Wiemy, że jest to ważne dla Ciebie, dlatego zaprojektowaliśmy Paszport Eco wyjaśniający środowiskowe i społeczne znaczenie naszych produktów w ośmiu kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju i ekologicznego projektowania, jakie stosujemy już od 1994 roku.



Etykieta

- Ściemnialna: brak
- Klasa energooszczędności: D
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 144,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 10,5 W



Obieg

- Trwałość nominalna (Nom): 15000 h



Opakowanie

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,430 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,022 kg



Substancje

- Zgodność z ograniczeniami UE REACH: Tak
- Deklaracja UE REACH SVHC: Tak
- Zgodność z normą UE RoHS: Tak
- Zgodność z wymogami dla produktów nie zawierających halogenków: Nie



Masa i materiały

- Net Weight (Piece): 0,030 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Więcej informacji:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2023 Signify Holding. All rights reserved.