



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Classic LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	124,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	6,5 W
Lampenstrom (Nom)	50 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0,55
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar

Kolbenform	B35 [B 35 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387441
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869964912800
Bestellcode	64912800
Material-Nr. (12NC)	929002028002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699649128
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699649135


Abmessungsskizzen

Product	D	C
CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 CL	35 mm	97 mm

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 CL

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 CL

Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 CL

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

