



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Classic LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E14 [E14]	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	806 lm
Schaltzyklus	20.000	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Nennlichtausbeute (nom.)	124,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	6,5 W
Lampenstrom (Nom)	50 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0,55
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt


Kolbenform	B35 [B 35 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387443
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR
Gesamt-Produktcode	871869964922700
Bestellcode	64922700
Material-Nr. (12NC)	929002028202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699649227
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699649234

Abmessungsskizzen

Product	D	C
CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR	35 mm	97 mm


Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten




General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR

Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

