



# Velas e lustres LED de filamento clássicos

## Classic LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR

Com um design tradicional clássico, as velas e lustres LED de filamento clássicos combinam a forma familiar das velas e lustres incandescentes clássicos com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as velas e lustres tradicionais.

### Dados do produto

| Informações gerais                        |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Casquilho                                 | E14 [E14]          |
| Vida útil nominal                         | 15.000 h           |
| Ciclo de comutação                        | 20.000             |
| Tecnologia de iluminação                  | LED                |
| Referência de medição de fluxo            | Sphere             |
| Em conformidade com RoHS da UE            | Sim                |
| Caraterísticas técnicas da luz            |                    |
| Código da cor                             | 827 [CCT of 2700K] |
| Fluxo Luminoso                            | 806 lm             |
| Designação da cor                         | Branco quente (WW) |
| Temperatura de cor correlacionada         | 2700 K             |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)      | 124,00 lm/W        |
| Consistência da cor                       | <6                 |
| Color rendering index (CRI)               | 80                 |
| LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 %               |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas  |                    |
| Frequência de linha                       | 50 to 60 Hz        |


| Frequência de entrada                     | 50 a 60 Hz    |
|-------------------------------------------|---------------|
| Consumo de Energia                        | 6,5 W         |
| Corrente de lâmpada (Nom.)                | 50 mA         |
| Potência equivalente                      | 60 W          |
| Tempo de arranque (Nom.)                  | 0,5 s         |
| Tempo de aquecimento até 60% de luz       | 0,5 s         |
| Fator de potência (Fração)                | 0,55          |
| Tensão (Nom.)                             | 220-240 V     |
| Temperatura                               |               |
| T-máxima na caixa (Nom)                   | 55 °C         |
| Controlos e regulação                     |               |
| Regulável                                 | Não           |
| Características mecânicas e compartimento |               |
| Acabamento da lâmpada                     | Fosca         |
| Formato da lâmpada                        | B35 [B 35 mm] |

Velas e lustres LED de filamento clássicos

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Aprovação e aplicação           |                                             |
| Classe de Eficiência Energética | E                                           |
| Consumo de energia kWh/1000 h   | 7 kWh                                       |
| Número de registo EPREL         | 387443                                      |
| EyeComfort                      | Sim                                         |
| Dados do produto                |                                             |
| Nome de produto da encomenda    | CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR     |
| Nome do produto completo        | Classic LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR |



|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Código do produto completo                | 871869964922700 |
| Código de encomenda                       | 64922700        |
| N.º material (12NC)                       | 929002028202    |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1               |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8718699649227   |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10              |
| EAN/UPC – Caso                            | 8718699649234   |

Desenho dimensional



| Product                                 | D     | C     |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR | 35 mm | 97 mm |

Dados fotométricos




General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR

# Velas e lustres LED de filamento clássicos

## Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR

## Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR

