



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Classic LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 FR

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
- Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20'000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
EU RoHS-konform	Ja


Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	124.00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	6.5 W
Lampenstrom (Nom)	50 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.55
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt

Kolbenform	P45 [P 45 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387448
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 FR
Gesamt-Produktcode	871869964928900
Bestellcode	64928900
Material-Nr. (12NC)	929002028702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699649289
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699649296


Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 FR	45 mm	80 mm

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar


Photometrische Daten



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 FR




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 FR




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 FR

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 FR



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 FR

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

