



Velas e lustres LED de filamento clássicos

Classic LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR

Com um design tradicional clássico, as velas e lustres LED de filamento clássicos combinam a forma familiar das velas e lustres incandescentes clássicos com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as velas e lustres tradicionais.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	806 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	124,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	6,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	50 mA
Potência equivalente	60 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,55
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	55 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	P45 [P 45 mm]


Velas e lustres LED de filamento clássicos

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	E
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
Número de registo EPREL	387449
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR
Nome do produto completo	Classic LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR

Código do produto completo	871869964930200
Código de encomenda	64930200
N.º material (12NC)	929002028802
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699649302
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718699649319


Product	D	C
CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR	45 mm	80 mm



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR

Velas e lustres LED de filamento clássicos

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR

