



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar



Classic LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 FR

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	124,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	6,5 W
Lampenstrom (Nom)	50 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0,55
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt


Kolbenform	P45 [P 45 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387452
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 FR
Gesamt-Produktcode	871869964934000
Bestellcode	64934000
Material-Nr. (12NC)	929002029202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699649340
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699649357

Abmessungsskizzen

Product	D	C
CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 FR	45 mm	78 mm

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar


Photometrische Daten



CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 FR Page 10


General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 FR

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 FR



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 FR

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 FR

Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 FR

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

