



Ledinaire Slim Downlight G2

DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU

Ledinaire Slim Downlight G2, 11 W, 175 mm, 950 lm, 3000 K, Mate, IP20/40

A gama LEDINAIRE contém uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que são fornecidas com os níveis de qualidade elevados da Philips a um preço competitivo.

Dados do produto

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	Não
Tecnologia de iluminação	LED
Escala de valor	Valor
Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	950 lm
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	86,00 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Cor da fonte de luz	830 branco quente
Tipo de ótica	Ângulo de feixe de 110°
Difusão do feixe de luz da luminária	100°
Classificação de encandeamento unificada CEN	28
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V

Frequência de linha	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Consumo de Energia	11 W
Fator de potência (Fração)	0.8
Ligação	Unidade de ligação de 2 polos
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	metal/plástico
Material refletor	Policarbonato
Material da ótica	Policarbonato

Ledinaire Slim Downlight G2

Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Mate
Altura total	40 mm
Diâmetro global	175 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20/40 [Proteção de dedos, Superfície de emissão]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Cromaticidade inicial	(0.433, 0.4045) 6SDCM
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)


Taxa de falhas do driver a 5000 h	0,0046 %
-----------------------------------	----------

Vida útil média L70B50	35.000 h
------------------------	----------


Dados do produto

Nome de produto da encomenda	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU
Nome do produto completo	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU
Código do produto completo	871869972007000
Código de encomenda	72007000
N.º material (12NC)	929002034102
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699720070
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718699720087


Desenho dimensional



Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU




General uniform lighting - DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU

Ledinaire Slim Downlight G2

Vida útil



Life Expectancy Diagram - DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU



Lumen Maintenance Diagram - DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU

