



Ledinaire Slim Downlight G2

DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU

Ledinaire Slim Downlight G2, 11 W, 175 mm, 1000 lm, 4000 K, Mate, IP20/40

A gama LEDINAIRE contém uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que são fornecidas com os níveis de qualidade elevados da Philips a um preço competitivo.

Dados do produto

Informações gerais		Frequência de linha		50 or 60 Hz
Fonte de luz substituível	Não	Frequência de entrada		50 ou 60 Hz
Tecnologia de iluminação	LED	Consumo de Energia		11 W
Escala de valor	Valor	Fator de potência (Fração)		0.8
Caraterísticas técnicas da luz		Ligação		Unidade de ligação de 2 polos
Fluxo Luminoso	1.000 lm	Temperatura		
Temperatura de cor correlacionada	4000 K	Ampla intervalo de temperatura ambiente		-20 a +40 °C
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	90,00 lm/W	Controlos e regulação		
Color rendering index (CRI)	80	Regulável		Não
Cor da fonte de luz	840 branco neutro	Driver/unidade de alimentação/ transformador		Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)
Tipo de ótica	Ângulo de feixe de 110°	Características mecânicas e compartimento		
Difusão do feixe de luz da luminária	100°	Material do corpo		metal/plástico
Classificação de encandeamento unificada CEN	28	Material refletor		Policarbonato
Funcionamento e caraterísticas elétricas		Material da ótica		Policarbonato
Tensão de entrada	220 a 240 V			

Ledinaire Slim Downlight G2

Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Mate
Altura total	40 mm
Diâmetro global	175 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20/40 [Proteção de dedos, Superfície de emissão]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Cromaticidade inicial	(0.376, 0.379) 6SDCM
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)


Taxa de falhas do driver a 5000 h	0,0046 %
-----------------------------------	----------

Vida útil média L70B50	35.000 h
------------------------	----------


Dados do produto

Nome de produto da encomenda	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU
Nome do produto completo	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU
Código do produto completo	871869972009400
Código de encomenda	72009400
N.º material (12NC)	929002034202
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699720094
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718699720100


Desenho dimensional



Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU




General uniform lighting - DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU

Ledinaire Slim Downlight G2

Vida útil



Life Expectancy Diagram - DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU



Lumen Maintenance Diagram - DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU

