

**PHILIPS**

Eco passport

## LED candle/luster LEDBulb 4W E27 3000K 100-240VG16.5 MX Velas y gotas LED versión estándar

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.



### Our eco passport

Signify lidera el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir el impacto ambiental y aportar mayores beneficios al mundo en el que operamos.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



#### Energía

- Con regulación de intensidad: No
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): Not applicable
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 87,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 4 W



#### Circularidad

- Vida útil nominal (nominal): 15000 h



#### Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,296 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,015 kg



#### Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí



#### Peso y materiales

- Net Weight (Piece): 0,028 kg

Material adicional en:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.