

PHILIPS

Eco passport

LED candle/luster LEDBulb 4W E27 6500K 100-240VG45 BR Standard LED candles & lusters

As Standard LED candles são compatíveis com instalações existentes com suporte E27 e foram desenvolvidos para substituição das lâmpadas vela halógenas incandescentes e de economia de energia. Eles oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED candle é lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma iluminação agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.



Our eco passport

A Signify lidera o caminho para uma vida mais brilhante e um mundo melhor. Como parte do processo de design, inovamos para reduzir o impacto ambiental e trazer maiores benefícios para o mundo em que operamos.

Sabemos que isso é importante para você também. Por isso, desenvolvemos um passaporte ecológico explicando o desempenho ambiental e social de nossos produtos em oito áreas fundamentais de sustentabilidade, desenvolvidos através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



Energia

- **Regulável:** Não
- **Etiqueta de Eficiência Energética (EEL):** Not applicable
- **Eficiência luminosa (nominal) (Nom.):** 87,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 4 W



Circularidade

- **Vida útil nominal (Nom.):** 15000 h



Embalagem

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,300 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,015 kg



Substâncias

- **Compatível com EU RoHS:** Sim



Peso e materiais

- **Peso líquido SAP (peça):** 0,028 kg

Leitura adicional em:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.