



# Lámparas LED versión estándar

## Standard 5A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

### Datos del producto


Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Base de casquillo	E27 [ E27]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	Potencia (nominal)	5 W
Ciclo de conmutación	50000X	Corriente de lámpara (nom.)	72 mA
Tipo técnico	5-40W	Equivalente de potencia	40 W
<b>Rendimiento inicial (conforme con IEC)</b>		Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Código de color	830 [ CCT de 3,000 K]	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Ángulo de haz (nom.)	130 °	Factor de potencia (nom.)	0.5
Flujo lumínico (nom.)	420 lm	Voltaje (nom.)	110-130 V
Designación de color	Blanco (WH)	<b>Temperatura</b>	
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K	Temperatura máxima (nom.)	50 °C
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	84,00 lm/W	<b>Controles y regulación</b>	
Consistencia del color	<6	Regulable	No
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80		
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

# Lámparas LED versión estándar

Datos técnicos de la luz	
Acabado de la lámpara	Mate
Datos de producto	
Código de producto completo	871869970273100
Nombre de producto del pedido	Standard 5A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL
EAN/UPC - Producto	8718699702748

Código de pedido	929002046024
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929002046024
Peso neto (pieza)	0,048 kg



## Plano de dimensiones



A55 110-130V 5-40W 420lm 3000K E27 ND


Product	D	C
Standard 5A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	58 mm	104 mm

## Datos fotométricos



LEDbulb E27 A19 830 FR

LEDbulb 40W E27 A19 830 FR



LEDbulb 40,60,75,100W E27 A19 FR

# Lámparas LED versión estándar

## Lifetime



15K LED

15K LMP

