



Lámparas LED versión estándar

Standard 5A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Base de casquillo	E27 [E27]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	5 W
Ciclo de conmutación	50000X	Corriente de lámpara (nom.)	72 mA
Tipo técnico	5-40W	Equivalente de potencia	40 W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Código de color	865 [CCT de 6,500 K]	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Ángulo de haz (nom.)	130 °	Factor de potencia (nom.)	0.5
Flujo lumínico (nom.)	450 lm	Voltaje (nom.)	110-130 V
Designación de color	Luz de día fría	Temperatura	
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K	Temperatura máxima (nom.)	50 °C
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	90,00 lm/W	Controles y regulación	
Consistencia del color	<6	Regulable	No
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80		
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

Lámparas LED versión estándar

Datos técnicos de la luz


Acabado de la lámpara	Mate
-----------------------	------

Datos de producto

Código de producto completo	871869970275500
Nombre de producto del pedido	Standard 5A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL
EAN/UPC - Producto	8718699702755

Código de pedido	929002046123
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929002046123
Peso neto (pieza)	0,045 kg


Plano de dimensiones




A55 110-130V 5-40W 450lm 6500K E27 ND

Product	D	C
Standard 5A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	58 mm	104 mm


Datos fotométricos



LEDbulb 40W E27 A19 865 FR



LEDbulb 40,60,75,100W E27 A19 FR



LEDbulb E27 A19 865 FR

Lámparas LED versión estándar

Lifetime



15 LED

15 LMP

