



Lámparas LED versión estándar

9A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	130 °
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	88,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %


Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	9 W
Corriente de la lámpara (nominal)	127 mA
Equivalente en potencia en vatios	60 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	110-130 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	75 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No

Lámparas LED versión estándar

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19 [A 19 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	9A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL
Nombre del producto completo	9A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL



Full EOC	871869970279300
Código del pedido	929002046223
N.º de material (12NC)	929002046223
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699702793
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718699702809

Plano de dimensiones



Product	D	C
9A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL	58 mm	104 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - 9A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL

General uniform lighting - 9A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL


Lámparas LED versión estándar

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - 9A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 9A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL



Lumen Maintenance Diagram - 9A19/LED/830/FR/P/ND 1PF/6 NL

