



# Lámparas LED versión estándar

## Standard 9A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [ E27]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	9-60W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [ CCT de 3,000 K]
Ángulo de haz (nom.)	130 °
Flujo lumínico (nom.)	800 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	88,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
Corriente de lámpara (nom.)	127 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	110-130 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	75 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

# Lámparas LED versión estándar

## Datos técnicos de la luz


Acabado de la lámpara	Mate
-----------------------	------

## Datos de producto

Código de producto completo	871869970281600
Nombre de producto del pedido	Standard 9A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL
EAN/UPC - Producto	8718699702823

Código de pedido	929002046224
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929002046224
Peso neto (pieza)	0,048 kg



## Plano de dimensiones



A55 110-130V 8-60W 800lm 3000K E27 ND


Product	D	C
Standard 9A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	58 mm	104 mm

## Datos fotométricos



LEDbulb E27 A19 830 FR



LEDbulb 60W E27 A19 830 FR



LEDbulb 40,60,75,100W E27 A19 FR

# Lámparas LED versión estándar

## Lifetime



15K LED

15K LMP

