



Lámparas LED versión estándar

14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	130 °
Flujo luminoso	1.310 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	93,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	14 W
Corriente de la lámpara (nominal)	182 mA
Equivalente en potencia en vatios	100 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	110-130 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	80 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Lámparas LED versión estándar

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19 [A 19 mm]

Aprobación y aplicación


Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
-------------------------------	-------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL
Nombre del producto completo	14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL



Full EOC	871869970297700
Código del pedido	929002046724
N.º de material (12NC)	929002046724
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699702977
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718699702984

Plano de dimensiones



Product	D	C
14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	58 mm	104 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - 14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL

Light Distribution Diagram - 14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL

Lámparas LED versión estándar

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - 14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL



Lumen Maintenance Diagram - 14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL

