




Perinteiset ledihehkulankalamput

LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Koristeelliset Classic LED filament -lamput yhdistävät tutun hehkulamppujen muotoilun pitkäikäiseen LED-teknologiaan. Ne loistavat koristeellista lämpimän valkoista valoa, ja säästävät noin 90 % energiaa perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	20 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	15 000 tuntia
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	2 452 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	144,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1

Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	17 W
Lampun virta (nim.)	140 mA
Vastaa teholtaan	150 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.51
Jännite (nim.)	220–240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	60 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei


Perinteiset ledihehkulankalamput

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	A67 [A 67 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	D
Energiankulutus kWh/1000 h	17 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	374867
EyeComfort	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Mittapiirros




Valonjakotiedot



Koko tuotenimi	LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4
Full EOC	871869976237700
Tilauskoodi	76237700
Tuotekoodi (12NC)	929002055055
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699762377
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
EAN/UPC – laatikko	8718699762384

Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4	70 mm	128 mm




General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4


Perinteiset ledihehkulankalamput

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

