



Dicroica LED GU10 Essential

LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20

Los Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de las lámparas existentes con conector GU10 y están diseñados para el reemplazo por renovación de minirreflectores halógenos. Los Essential LEDspots brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU10
Vida útil nominal	10.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	36°
Flujo luminoso	370 lm
Intensidad lumínica (nominal)	600 cd
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	97,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	3,8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	30 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.4
Voltaje (nominal)	220 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	70 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR16

Dicroica LED GU10 Essential

Aprobación y aplicación


Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

Información del producto

Nombre del producto del pedido	LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20
Nombre del producto completo	LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20
Full EOC	871869967559200
Descripción de código local	LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20



Código del pedido	929002057571
N.º de material (12NC)	929002057571
Código local	929002057571
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699675592
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8718699675608

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




Accent Lighting Spots - LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20

Spectral Power Distribution Colour - LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20


Dicroica LED GU10 Essential

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20



Life Expectancy Diagram - LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20

