



Ledinaire Downlight

DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU

Aplique a temperatura de cor perfeita com o comutador DIP de 3 cores e desfrute de uma instalação sem complicações. A downlight tem conformidade IC total e possibilita elevadas poupanças energéticas sem comprometer a qualidade de luz.

Dados do produto

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	Não
Tecnologia de iluminação	LED
Escala de valor	Valor
Período de garantia	3 anos
Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	1.200 lm
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	85,00 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Cor da fonte de luz	3000 K/4300 K/6500 K
Difusão do feixe de luz da luminária	110°
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Consumo de Energia	14 W
Fator de potência (Fração)	0,8
Ligação	Fio móvel com terminal de parafuso de 2 pinos + caixa de terminais

Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Plástico
Material refletor	Policarbonato
Material da ótica	Policarbonato
Material de fixação	Aço inoxidável
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Fosco
Altura total	64 mm
Diâmetro global	175 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20/44 [Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]


Ledinaire Downlight

Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Cromaticidade inicial	(3000K@x=, 0.4339y=, 0.4033, 4300K@x=0.3647y=0.3607, 6500K@x=0.3123y=0.3284) 5SDCM
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)	
Vida útil média L70B50	35.000 h
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU

Nome do produto completo	DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU
Código do produto completo	871869966020800
Código de encomenda	66020800
N.º material (12NC)	929002066219
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699660208
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718699660215



Desenho dimensional



Product
DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU

