

# PHILIPS

## Eco passport

## LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4 Klassiska LED-lampor med glödtråd

Philips Classic LED-ljuskällor med glödtråd kombinerar den välbekanta designen hos traditionella glödlampor med LED-teknologins hållbarhet och långa livslängd. Den ger ett vackert varmvitt ljus och energibesparingar på upp till 90 % jämfört med traditionella ljuskällor.



### Our eco passport

Signify leder vägen mot en ljusare framtid och en bättre värld. Som en del i vår designprocess strävar vi efter att våra innovationer ska minska påverkan på miljön. Vi gör detta genom att vidta klimatåtgärder och fokusera på cirkularitet och att skapa större fördelar för världen vi lever i. Via våra sociala insatser skapar vi tillgång till mat, hälsa och välmående samt trygghet och säkerhet.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



### Energi

- Dimbara: Nej
- Energieffektivitetsklass: D
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 144,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 10,5 W



### Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 15000 h




### Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,526 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,051 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Case): 0,204 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Piece): 0,051 kg



### Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: Ja



### Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,100 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.