



LED-lyskilder med klassisk glødetråd

LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	1.521 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	144,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4


Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	10,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	90 mA
Wattforbrugsækvivalent	100 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0.52
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	50 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Lyskildeform	G120 [G 120 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	11 kWh
EPREL-registreringsnummer	400296
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4
Det fulde produktnavn	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4


Full EOC	871869966514200
Ordrekode	66514200
Materialenr. (12NC)	929002067801
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699665142
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8718699665159

Målskitse




Product	D	C
LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	125 mm	177 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4



General uniform lighting – LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4


LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4

