

Incassi con emissione circolare CorePro LEDtube

CorePro LED Circular 20W 840 G10q

Gli incassi con emissione circolare CorePro LEDtube integrano una sorgente luminosa LED nel fattore di forma tradizionale dei tubi fluorescenti. Sono stati progettati in particolare per sostituire i tubi con incassi con emissione circolare fluorescenti negli apparecchi G10q. Offrono significativi risparmi energetici e una lunga durata, con un fattore di forma simile.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G10Q [G10q]
Durata nominale	30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	120 °
Flusso luminoso	2.100 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	105,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	20 W
Corrente lampada (Nom)	100 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. massima involucro (Nom)	60 °C

Incassi con emissione circolare CorePro LEDtube

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Lunghezza prodotto	300 mm

Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS TUV Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LED Circular 20W 840 G10q

Nome completo prodotto	CorePro LED Circular 20W 840 G10q
Full EOC	871869966042000
Descrizione codice locale	CORECIR32840
Codice d'ordine	66042000
Codice materiale (12NC)	929002068002
Codice locale	CORECIR32840
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699660420
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8718699660437

Disegno tecnico



Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	30 mm	238 mm	298 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LED Circular 20W 840 G10q



General uniform lighting - CorePro LED Circular 20W 840 G10q

Incassi con emissione circolare CorePro LEDtube

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Circular 20W 840 G10q

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Circular 20W 840 G10q



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Circular 20W 840 G10q



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Circular 20W 840 G10q



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Circular 20W 840 G10q

Incassi con emissione circolare CorePro LEDtube

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Circular 20W 840 G10q

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.