



Sirkulær CorePro LEDtube

CorePro LED Circular 20W 840 G10q

CorePro LEDtube Circular integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Dette produktet er utviklet for å erstatte sirkulære fluorescerende lysrør som brukes på G10q-armatur. Med en nær sagt lik formfaktor, gir den vesentlige energibesparelser, er mer miljøvennlig og har lang levetid.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G10Q [G10q]
Nominell levetid	30 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 grad(er)
Lysytelse	2 100 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	105,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	20 W
lyskildestøm (nom.)	100 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Produktlengde	300 mm


Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja

Sirkulær CorePro LEDtube

Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LED Circular 20W 840 G10q
Fullstendig produktnavn	CorePro LED Circular 20W 840 G10q
Full EOC	871869966042000
Lokal kodebeskrivelse	3821570



Bestillingskode	66042000
Materialenr. (12NC)	929002068002
Lokal bestillingskode	3821570
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699660420
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8718699660437

Målskisse




Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	30 mm	238 mm	298 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LED Circular 20W 840 G10q



General uniform lighting - CorePro LED Circular 20W 840 G10q



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Circular 20W 840 G10q



Sirkulær CorePro LEDtube

Levetid




Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Circular 20W 840 G10q

Life Expectancy Diagram - CorePro LED Circular 20W 840 G10q



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Circular 20W 840 G10q

Life Expectancy Diagram - CorePro LED Circular 20W 840 G10q



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Circular 20W 840 G10q

Sirkulær CorePro LEDtube

