



Incassi con emissione circolare CorePro LEDtube

CorePro LED Circular 20W 865 G10q

Gli incassi con emissione circolare CorePro LEDtube integrano una sorgente luminosa LED nel fattore di forma tradizionale dei tubi fluorescenti. Sono stati progettati in particolare per sostituire i tubi con incassi con emissione circolare fluorescenti negli apparecchi G10q. Offrono significativi risparmi energetici e una lunga durata, con un fattore di forma simile.

Dati del prodotto

Informazioni generali		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
Attacco	G10Q [G10q]		70 %
Durata nominale	30.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Conformità a RoHS EU	SI	Consumo energetico	20 W
Dati tecnici di illuminazione		Corrente lampada (Nom)	100 mA
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Angolo del fascio (Nom)	120 °	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Flusso luminoso	2.100 lm	Fattore di potenza (frazione)	0,9
Designazione colore	Cool Daylight	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura del colore correlata	6500 K	Temperatura	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	105,00 lm/W	Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Uniformità del colore	<6	Temp. massima involucro (Nom)	60 °C
Indice di resa cromatica (CRI)	80		

Incassi con emissione circolare CorePro LEDtube

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Approvazione e applicazione


Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS TUV Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LED Circular 20W 865 G10q
----------------------	-----------------------------------



Nome completo prodotto	CorePro LED Circular 20W 865 G10q
Full EOC	871869966044400
Codice d'ordine	66044400
Codice materiale (12NC)	929002068102
Codice locale	CORECIR32865
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699660444
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8718699660451

Disegno tecnico



Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 865 G10q	30 mm	238 mm	298 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q

General uniform lighting - CorePro LED Circular 20W 865 G10q


Incassi con emissione circolare CorePro LEDtube

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Circular 20W 865 G10q


Durata




Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q




Life Expectancy Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q

Incassi con emissione circolare CorePro LEDtube

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q

