



CorePro tubo LED circular

CorePro LED Circular 20W 865 G10q

A CorePro LEDtube Circular integra uma fonte de luzes LED num fator de forma de tubo fluorescente tradicional. Este produto é especialmente concebido para substituir os tubos circulares fluorescentes que funcionam com uma instalação G10q. Oferece economia de energia significativa e uma vida útil longa, com um fator de forma semelhante.

Dados do produto


Informações gerais			
Casquilho	G10Q [G10q]	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Vida útil nominal	30.000 h	Consumo de Energia	20 W
Ciclo de comutação	50.000	Corrente de lâmpada (Nom.)	100 mA
Tecnologia de iluminação	LED	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Caraterísticas técnicas da luz		Fator de potência (Fração)	0.9
Código da cor	865 [CCT of 6500K]	Tensão (Nom.)	220-240 V
Ângulo do feixe (Nom.)	120 °	Temperatura	
Fluxo Luminoso	2.100 lm	Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Designação da cor	Luz natural fria	T-máxima na caixa (Nom)	60 °C
Temperatura de cor correlacionada	6500 K	Controlos e regulação	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	105,00 lm/W	Regulável	Não
Consistência da cor	<6	Aprovação e aplicação	
Color rendering index (CRI)	80	Produto energeticamente eficiente	Sim
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Marcas de aprovação	Conformidade com RoHS TUV Marca CE Certificação KEMA Keur
Funcionamento e caraterísticas elétricas			
Frequência de linha	50 to 60 Hz		

CorePro tubo LED circular

Consumo de energia kWh/1000 h	20 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LED Circular 20W 865 G10q
Nome do produto completo	CorePro LED Circular 20W 865 G10q
Código do produto completo	871869966044400
Código de encomenda	66044400



N.º material (12NC)	929002068102
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699660444
Numerador – Embalagens por caixa exterior	20
EAN/UPC – Caso	8718699660451

Desenho dimensional




Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 865 G10q	30 mm	238 mm	298 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q


General uniform lighting - CorePro LED Circular 20W 865 G10q




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Circular 20W 865 G10q

CorePro tubo LED circular


Vida útil




Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q




Life Expectancy Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q

CorePro tubo LED circular

