



CorePro LEDbulb Glühlampenform

CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertypen CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	927
Ausstrahlungswinkel (Nom)	150 Grad
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	94,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6

Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %


Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5 W
Lampenstrom (Nom)	30 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,9
Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EyeComfort	Ja


Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927
Gesamt-Produktcode	871869966062800
Bestellcode	66062800
Material-Nr. (12NC)	929002068902
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699660628
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699660635

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	60 mm	110 mm

Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927

