



CorePro lâmpada LED

CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927

Oferecendo uma iluminação de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, os LEDspots são a solução perfeita para iluminação direccionada e apresentam uma grande compatibilidade com transformadores. As lâmpadas LEDspot são compatíveis com a maioria dos equipamentos existentes com suporte GU10/MR16 GU5.3 e são concebidas para substituição de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDbulbs são compatíveis com instalações existentes com casquilho E27 e são concebidas para substituição de lâmpadas incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	927
Ângulo do feixe (Nom.)	150 °
Fluxo Luminoso	470 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	90
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	30 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,9
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	70 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Sim

CorePro lâmpada LED

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	A60 [A 60 mm]
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927



Nome do produto completo	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927
Código do produto completo	871869966062800
Código de encomenda	66062800
N.º material (12NC)	929002068902
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699660628
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718699660635

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	60 mm	110 mm

Dados fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927


CorePro lâmpada LED

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927

