



CorePro LEDbulb Glühlampenform

CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertypen CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbkonsistenz	
Socket	E27 [E27]	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Schaltzyklus	50.000	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	8,5 W
Farbcode	927	Lampenstrom (Nom)	45 mA
Ausstrahlungswinkel (Nom)	150 Grad	Äquivalente Leistung	60 W
Lichtstrom	806 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,9
Nennlichtausbeute (nom.)	94,00 lm/W		

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh
EPREL Registrierungsnummer	391915


EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927
Gesamt-Produktcode	871869966064200
Bestellcode	66064200
Material-Nr. (12NC)	929002069102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699660642
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699660659

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	60 mm	110 mm

Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27
927

Lebensdauer

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927

