



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927

Żarówki CorePro LED nadają się idealnie jako podstawowe oświetlenie. Zapewniają piękne, jasne światło i wydajność, jakiej oczekuje się od lamp LED, oraz mają przystępną cenę. Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw oświetleniowych z uchwytem E27 i B22. Są przewidziane jako zamienniki tradycyjnych żarówek. Zapewniają o 80% większą energooszczędność i doskonałą jakość światła. Dzięki trwałości 15 000 godzin koszty ich utrzymania są niższe.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	927
Kąt rozsyłu światła (Nom)	150 °
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	8,5 W
Lamp Current (Nom)	45 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A60 [A 60 mm]

CorePro LEDbulb

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	391915
EyeComfort	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27


Full EOC	871869966064200
Kod zamówienia	66064200
Materiał Nr (12NC)	929002069102
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699660642
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718699660659

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	60 mm	110 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927


CorePro LEDbulb

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927

