



CorePro LEDbulb Glühlampenform

CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertyp CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	E27 [E27]		90
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	50.000		
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
EU RoHS-konform	Ja	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
		Energieverbrauch	10,5 W
		Lampenstrom (Nom)	55 mA
		Äquivalente Leistung	75 W
		Startzeit (Nom)	0,5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,9
		Spannung (Nom)	220-240 V
Lichttechnische Daten			
Farbcode	927		
Ausstrahlungswinkel (Nom)	150 Grad		
Lichtstrom	1.055 lm		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		

CorePro LEDbulb Glühlampenform


Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	90 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	11 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927
Gesamt-Produktcode	871869966066600
Bestellcode	66066600
Material-Nr. (12NC)	929002069302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699660666
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699660673


Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	60 mm	110 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927



General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27
927

Lebensdauer

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927

